

LED wall washer Plug & Light

N.º art. : PL F1 D05., PL F1 WD05..

Manual de instruções

1 Indicações de segurança

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.

Perigo de asfixia devido a ingestão de peças pequenas. Garantir que as crianças não tenham acesso aos ímanes para a desmontagem de um acessório de iluminação.

O produto inclui um ímã, que pode interferir com as funções de implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers e bombas de insulina.

As pessoas com implantes eletrónicos não devem usar o produto junto ao corpo, por ex. no bolso das calças ou da camisa. Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os implantes eletrónicos.

O produto inclui um ímã que pode danificar aparelhos eletrónicos como, por exemplo, portáteis, aparelhos auditivos e suportes de dados como, por exemplo, cartões de crédito, além disso relógios mecânicos e altifalantes.

Cumprir uma distância mínima de 10 cm entre o produto e os aparelhos referidos e suportes de dados.

2 Utilização correta

- Adaptador de luz com regulação da luminosidade para a iluminação de interiores nas variantes Monocromático (luz de uma única cor) e Regulação da luminosidade de cores quentes
- Operação com a tomada de luz do sistema Plug & Light
- Montagem através do encaixe na tomada de luz do sistema Plug & Light

i Para operar este adaptador de luz com regulação de luminosidade, a tomada de luz deve estar ligada de acordo com o esquema de ligações para adaptadores de luz com regulação de luminosidade, consulte o manual de instruções da tomada de luz.

3 Características do produto

- Monocromático: regulação da luminosidade com regulador de luminosidade LED adequado com temperatura de cor constante de 2700 K
- Regulação da intensidade de cores quentes: alteração da temperatura da cor entre 2700 K e 4000 K com aumento simultâneo da luminosidade do mínimo para o máximo, com regulador de luminosidade LED adequado.
- Lente assimétrica antirreflexo
- Luz sem cintilação em toda a área de regulação da luminosidade
- Luz substituível durante o funcionamento
- Rotação gradual em 360º

4 Limpeza

Não utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza da luz!

Antes da limpeza, desligar a luz e deixá-la arrefecer e, em seguida, limpar com um pano macio humedecido.

Limpar cuidadosamente as lentes de vidro artificial com um pano de microfibras macio e seco. Para uma limpeza mais profunda, embeber um pano de microfibras em álcool isopropílico ou produto de limpeza para lentes.

5 Lâmpadas

As lâmpadas LED dentro da luz não podem ser substituídas. Em caso de defeito, é necessário substituir a luz completa.

6 Montagem

A luz é fixada na tomada de luz com um ímã forte e também com um bloqueio magnético.

Em caso de montagem em combinações múltiplas, deve-se garantir que uma torção da luz não provoca colisões com aplicações embutidas adjacentes.




Imagem 1: Montar a luz

Montar a luz

Requisito: a tomada de luz está ligada à eletricidade e montada.

- Encaixar a luz (2) na tomada de luz montada (1) (Imagem 1).

7 Desmontagem

É necessário desbloquear a proteção contra desmontagem com um ímã (acessórios).

Desmontar a luz

- Rodar a luz 45° para libertar a marcação (3) (Imagem 2).
- Encaixar o ímã (4) na cobertura à altura da marcação (3) até ouvir um clique.
- Remover a luz.

-  Remover o ímã só quando a luz estiver desmontada.




Imagem 2: Desmontar a luz

8 Dados técnicos

Tensão nominal

CC 12 V SELV

Consumo de energia

4,1 W

Ligação	Ligação elétrica através de contactos deslizantes dourados
Grau de protecção	IP 20
Classe de protecção	III
Temperatura ambiente	+5 ... 25°C
Temperatura de armazenamento e de transporte	-25 ... 70°C
Humidade rel. (armazenamento/transporte)	máx. 93 % (sem condensação)
Dimensões	70x70 mm / profundidade 17 mm
Material da caixa	Plástico

9 Acessórios

Fonte de alimentação Plug & Light	N.º de art. PL 08 U
Ímã para desbloqueio	N.º de art. PL MAGNET01
Placa central para fonte de alimentação Plug & Light	N.º de art. PL..DMS..

10 Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de